



Reszelőkészlet 2K nyéllal, 5 darabos, felgöngyölhető tokban Fém, 2-es vágat, Szár nélküli hossz: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	517415 300
GTIN	4007220011485
Árucikk kategória	55B

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak. A reszelők védelme érdekében a készleteket áttekinthetően elhelyezve, **robosztus, felgöngyölhető nylon tokban** szállítjuk.

A védett reszelők nem szennyeződhetnek és a vágat nem sérül; ez tartósan magas reszelési teljesítményt, sima reszelt felületeket és hosszabb élettartamot biztosít.

2-es vágat = félsimító.

Ergonómikus 2 komponensű műanyag nyelekkel.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

Tartalom:

5 darabos reszelőkészlet, 1–1 **lapos, háromélű, négyélű, félkerek és kerek reszelővel**.

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	300 mm
Terméknév attribútum	2-es vágat

Vágat	2
Szabvány	DIN 7261
Külön reszelők száma	5
Termék fajtája	Műhelyreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25