

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Sodrott ecsetkefe INOX huzal, Kefe Ø D1×sörtevastagság: 6X0,35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574900 6X0,35
GTIN	4017359208908
Árucikk kategória	57L

**Leírás****Kivitel:**

Sima **sodrott** huzal, acélhüvelybe préselve; **szár Ø 6 mm**, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.

INOX huzalminőség 1.4401 (AISI 316). Tartótest műanyag bevonattal nemesacél megmunkálásához.

**Felhasználás:**

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz. Fonott ecsetkefe a pontos munkavégzés érdekében.

**Műszaki leírás**

Sörte vastagsága	0,35 mm
Maximális fordulatszám	4500 min <sup>-1</sup>
Sodratok száma	1
Keferész hossza H <sub>1</sub>	25 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bevonat anyaga	INOX huzal
Sodrat	Balsodratú
Termék fajtája	Ecsetkefe

