



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 13 darabos



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 637945 |
| GTIN | 4013288182159 |
| Árucikk kategória | 63F |

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Dugókulcs fejek **tartó funkcióval** és a végükön recézéssel a jó fogás érdekében kézi működtetésnél.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M12 menettel.

Tartalma:

Írányváltó karos racsni és toldószár 640385 sz.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 10 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret

Toldószár gyorsan forgatható persellyel: 1 db 250 mm

Kerepes hajtószár: 1 db 640385 sz. írányváltó karral és 341 mm toldószárral

Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak

Magasság: 73 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-19 mm

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|------------------|
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tartalom (db) | 13 |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll |
| 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány | 10-19 mm |
| Gyártó jelölése | 8006 SC 1 |
| Csomagolás | Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak |
| Hossz | 325 mm |
| Szélesség | 148 mm |
| Magasság | 73 mm |
| Termék fajtája | Dugókulcs |