



## NC nagy szorítóerejű gépsatu, Típus: 130



### Rendelési adatok

Rendelés száma	360535 130
GTIN	4045197772947
Árucikk kategória	32P

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus gömbgrafitos öntvény alaptest, edzett és köszörült vezetőpályák és alapfelület. Teljesen tokozott orsó, az orsótér takarólapokkal zárt. A maximális szorítóerő az integrált fix ütközővel reprodukálható.

- **Az alaptest síklapúsága  $\leq 0,01$  mm.**
- **Mechanikus erőnövelővel, a szorító nyomás 5 lépcsőben előválasztható.**
- **Oldalsó menetes furatok a munkadarab ütközőhöz.**

#### Felhasználás:

Sokoldalúan használható befogóeszköz megmunkáló központokhoz.

#### Tartalom:

2 lépcsős pofa, 1 kézi forgatókar, 14-es, 1 csapkulcs és 4 szorítóköröm.

#### Figyelem:

A beállítási méretek nem kompatibilisek más gyártmányokkal.

Max. szorítóerő: 50 kN

Súly: 40 kg

Teljes hossz L: 516 mm

Alaptest hossza a: 410 mm

Alaptest szélesség B: 131 mm

Befogási tartomány b: 0 - 256 mm

### Műszaki leírás

t	79 mm
---	-------

Befogási tartomány d	66 - 315 mm
Súly	40 kg
r	111 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	NC-HOLEX
Befogási tartomány b	0 - 256 mm
Hosszanti horony l H7	20 mm
Alaptest hossza a	410 mm
Max. szorítóerő	50 kN
Kereszthorony n H7	20 mm
Alaptest magassága c	95 mm
Pofamagasság h	52 mm
m	139 mm
Teljes hossz L	516 mm
Alaptest szélesség B	131 mm
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Orsó Típushoz 130	360534 130
Szorítópofa pár lépcsős felfekvő felülettel 5 mm × 5 mm Pofaszélességhez 130 mm	360541 130
Szorítópofa pár hosszanti- és keresztrecézéssel Pofaszélességhez 130 mm	360538 130
Prizmás pofa (darab) Pofaszélességhez 130 mm	360539 130
Lépcsős pofa mobil Típus 130	360536 130
Kézi forgatókar Pofaszélességhez 130 mm	360542 130
Tartalék orsó kompletten Típushoz 130	360532 130
Lépcsős pofa fix Típus 130	360537 130
Befogóköröm készlet 2 darabos Pofaszélességhez 130 mm	360543 130

Orsóanya Típushoz 130

360533 130