



## Recéző marószerszám univerzális, Szárméret: 20mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 290210 20     |
| GTIN              | 4030741257469 |
| Árucikk kategória | 29H           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.**

HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.

Gyors szerszámbeállítás a beálló orsóval következtében.

#### Előny:

- **Alacsony vibrációk.**
- **Beállító skála és szinkron járású beállító orsó a munkadarab  $\varnothing$  beállításához.**
- **Rövidebb átszerelési idők és ezáltal alacsonyabb darabárak.**
- **A recézőgörgők hátszög korrekciója.**
- **Nagyobb kopásállóság a speciális felületedzés következtében.**
- **Nagyobb előtoló- és forgácsoló sebességekhez.**

### Műszaki leírás

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Szár magassága                        | 20 mm       |
| Működési tartomány                    | 10 - 250 mm |
| Szár szélessége                       | 20 mm       |
| HM persely, fedőtárcsa, csavar        | 299920 1    |
| Recéző furat $\varnothing$ -höz $d_2$ | 8 mm        |
| Recézési $\varnothing$ -höz $d_1$     | 25 mm       |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Recézési szélességhez, b | 6 mm               |
| Vágásirány               | Jobb és bal oldali |
| Recézési profil          | RGE45° BL/BR15°    |
| Recézési profil          | RGE30° 2×AA        |
| Termék fajtája           | Recézőszerszám     |

## Tartozék

Pótalkatrész készlet (3 darabos), HM persely, fedőtárcsa, csavar Típus 1

299920 1