



12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 11/32coll



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 631105 11/32 |
| GTIN | 4018754001545 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület **AS-Drive** profillal.

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-------------------|
| Kulcsnyílás | 11/32 coll |
| Kulcsnyílás | 8,73 mm |
| Profil oldali Ø | 12,7 mm |
| Hossz | 23 mm |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll |
| Profil | 12-szög dugókulcs |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |

