



12-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 3/16coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	631105 3/16
GTIN	4018754001491
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület **AS-Drive** profillal.

Alapanyag:

HPQ® nagyteljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	7,6 mm
Kulcsnyílás	3/16 coll
Hossz	23 mm
Kulcsnyílás	4,76 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

