



## Recéző marószerszám univerzális, Szárméret: 25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290200 25
GTIN	4030741556814
Árucikk kategória	29H

### Leírás

#### Kivitel:

#### **Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.**

HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.

Gyors szerszámbeállítás a beálló orsóval következtében.

Menetes csap a szárban a hátszőgkorrekció érdekében. 3 pontos felfekvés a tengely pontos elhelyezkedése érdekében. Radiális és axiális elfordulás elleni biztosítás a szerszám optimális megvezetése érdekében.

### Műszaki leírás

HM persely, fedőtárcsa, csavar	299920 1
Recézési szélességhez, b	6 mm
Szár szélessége	25 mm
Recézési Ø-höz d <sub>1</sub>	25 mm
Működési tartomány	10 - 300 mm
Recéző furat Ø-höz d <sub>2</sub>	8 mm
Szár magassága	20 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 1×BR30°
Recézési profil	RAA 1×BL30°

Recézési profil	RBL30° 1×AA
Recézési profil	RBR30° 1×AA
Recézési profil	RBR45° 1×BL15°
Recézési profil	RBL45° 1×BR15°
Termék fajtája	Recézőszerszám

## Tartozék

Pótalkatrész készlet (3 darabos), HM persely, fedőtárcsa, csavar Típus 1

299920 1