



Gépi villa univerzális, Szárméret: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290010 20
GTIN	4030741658020
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható. Click-Pin: A
recézőgörgő gyors és biztonságos cseréje érdekében.

Műszaki leírás

Szár magassága	20 mm
Működési tartomány	10 - 110 mm
Recézési Ø-höz d_1	20 mm
Recéző furat Ø-höz d_2	6 mm
Vezetőcsap	299910 4
Szár szélessége	20 mm
Recézési szélességhez, b	8 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBR 2×BL
Recézési profil	RBL 2×BR

Recézési profil	RGE30° BL/BR30°
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

HM vezetőcsapHM Típus 4	299910 4
-------------------------	----------