



Gépi villa univerzális, Szárméret: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290010 25
GTIN	4030741660672
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható. Click-Pin: A recézőgörgő gyors és biztonságos cseréje érdekében.

Műszaki leírás

Vezetőcsap	299910 4
Működési tartomány	15 - 220 mm
Recézési Ø-höz d_1	25 mm
Szár magassága	20 mm
Szár szélessége	25 mm
Recézési szélességhez, b	8 mm
Recéző furat Ø-höz d_2	6 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBR 2×BL
Recézési profil	RBL 2×BR

Recézési profil	RGE30° BL/BR30°
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

HM vezetőcsapHM Típus 4	299910 4
-------------------------	----------