

**Garant****Forgócsúcs cserélhető betéthez, Típus: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320615 20
GTIN	4045197773623
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Rugós kivitel a megmunkálás alatti axiális hosszkiegyenlítéshez.**
- **Teljesen edzett és köszörült. Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Hengeres szár furatkés tartókba, patronos befogókba vagy hidropasztikus szerszámbefogóba való befogáshoz; második revolverbe való befogáshoz.

**Leírás:**

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

**Tartalom:**

Lehúzó villa a betétek kioldásához.

**Opcionális tartozék:**

320625 sz. cserélhető betétek.

**Műszaki leírás**

Ház Ø D	40 mm
---------	-------

Munkadarab tömeghez	200 kg
Teljes hossz L	90 mm
Körfutáshiba	0,01 mm
Szár Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø d	20 mm
Maximális fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	41 mm
Rugóút	2,4 mm
Hozzávaló színekód	K12
Befogó	Szár Ø 20 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs

## Tartozék

Betét forgócsúchhoz Típus 3	320625 3
Betét forgócsúchhoz Típus 2	320625 2
Betét forgócsúchhoz Típus 4	320625 4
Betét forgócsúchhoz Típus 6	320625 6
Betét forgócsúchhoz Típus 1	320625 1
Betét forgócsúchhoz Típus 5	320625 5