

**Garant****Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 3****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 320647 3      |
| GTIN              | 4045197774101 |
| Árucikk kategória | 31Z           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Könnyű kivitel karcsú házzal.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **MK szár edzett és köszörült.**

**Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.****Leírás:**

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására. A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homloklapfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergálgépekhez.

Ház Ø D: 34 mm

Hasznos hossz B: 74 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 15 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 8 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 29 mm

**Műszaki leírás**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Maximális körfutáshiba   | 0,005 mm               |
| Maximális fordulatszám   | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Ház Ø D                  | 34 mm                  |
| Munkadarab tömeghez      | 300 kg                 |
| Hasznos hossz B          | 74 mm                  |
| Legnagyobb csúcs Ø 60° A | 15 mm                  |
| Legnagyobb csúcs Ø 30° A | 8 mm                   |
| Csúcs hossza C           | 29 mm                  |
| Morse kúp                | MK3                    |
| Termék fajtája           | Központosító csúcs     |