

Garant**Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 2****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 320657 2 |
| GTIN | 4045197774132 |
| Árucikk kategória | 31Z |

Leírás**Kivitel:**

- Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
- Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- A teljes szerszám edzett és köszörült.

Csúcsszög 60°.

Leírás:

A központósító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központósító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központósító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

Ház Ø D: 45 mm

Hasznos hossz B: 76 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 20 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 26 mm

Maximális fordulatszám: 5000 min⁻¹**Műszaki leírás**

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Morse kúp | MK2 |
| Legnagyobb csúcs \varnothing 60° A | 20 mm |
| Maximális körfutáshiba | 0,005 mm |
| Munkadarab tömeghez | 200 kg |
| Ház \varnothing D | 45 mm |
| Csúcs hossza C | 26 mm |
| Maximális fordulatszám | 5000 min ⁻¹ |
| Hasznos hossz B | 76 mm |
| Termék fajtája | Központosító csúcs |