

Garant**Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320658 3
GTIN	4045197774309
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
- Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- A teljes szerszám edzett és köszörült.

Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homloklapfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergáláshoz.

Ház Ø D: 60 mm

Hasznos hossz B: 106 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 24 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 10 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Csúcs hossza C: 47 mm

Műszaki leírás

Ház Ø D	60 mm
Morse kúp	MK3
Maximális fordulatszám	4300 min ⁻¹
Munkadarab tömeghez	400 kg
Hasznos hossz B	106 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	10 mm
Csúcs hossza C	47 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	24 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs