

Garant**Forgócsúcs cserélhető betétekhez, Morse kúp: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320659 2
GTIN	4045197774347
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
- Edzett forgócsúcs, többszöri utánkösörülés lehetséges.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- A teljes szerszám edzett és köszörült.

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas. Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Különleges tartozék:

320625 – 320631 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.

Ház Ø D: 45 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Maximális fordulatszám: 5000 min⁻¹

Munkadarab tömeghez: 100 kg

Hossz 1: 43 mm

L₂: 10 mm

Műszaki leírás

Morse kúp	MK2
Maximális fordulatszám	5000 min ⁻¹
Ház Ø D	45 mm
Munkadarab tömeghez	100 kg
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Hozzávaló színekód	K12
Hossz 1	43 mm
L ₂	10 mm
Külső Ø D ₁	12 mm
Szár Ø D ₂	20 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs

Tartozék

Betét forgócsúchhoz Típus 1	320625 1
Betét forgócsúchhoz Típus 2	320625 2
Betét forgócsúchhoz Típus 4	320625 4
Betét forgócsúchhoz Típus 6	320625 6
Betét forgócsúchhoz Típus 3	320625 3
Betét forgócsúchhoz Típus 5	320625 5