



Hajlított hatszögkulcs készlet, rövid szár, gömbvégű fejjel Krómozott, Kulcsok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	626069 9
GTIN	7610733266098
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fejjel, akár 30°-ig szögben is használható. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.

Nikkelezett és krómozott felület.

Felhasználás:

A rövid szár és a 100°-os szög következtében nehezen hozzáférhető helyek is elérhetőek.

Tartalom:

1-1 db 626068 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tárolás: Műanyag tartó

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	9
Profil	6-szög csavarhúzó
Színjelölés	nem
Gömbvégű fej a hosszú száron	igen
100 fokos szög	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Hajlított hatszögmű, rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 8 mm	626068 8
Hajlított hatszögmű, rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 4 mm	626068 4
Hajlított hatszögmű, rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 2 mm	626068 2
Hajlított hatszögmű, rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 10 mm	626068 10
Műanyag tok hajlított hatszögműkhöz Típus 11	626250 11
Hajlított hatszögmű, rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 1,5 mm	626068 1,5
Műanyag tartó hajlított hatszögműkhöz Kulcshegyek száma 9	627255 9
Hajlított hatszögmű, rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 3 mm	626068 3
Hajlított hatszögmű, rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 6 mm	626068 6
Hajlított hatszögmű, rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 5 mm	626068 5
Hajlított hatszögmű, rövid szár, gömbvégű fejjelKromozott Hatszög 2,5 mm	626068 2,5