

**Garant****T-horonycsap szorítócsavarral, Horonyszélesség B / befogási vastagság S:  
16/50 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360024 16/50
GTIN	2050001854001
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres fejű hatszög csavar DIN912, 12.9. szilárdsági osztály

Menet M: M14

Szorítócsavar hossza: 60 mm

**Műszaki leírás**

Menet M	M14
Szorítócsavar hossza	60 mm
Horonyszélesség B	16 mm
Befogási vastagság S	50 mm
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Nullponti befogórendszer tartozékok

