

**Hőlégfúvó pisztoly, Típus: 351502****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078321 351502
GTIN	4007841351502
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Elektronikus szabályozású HG 2320 E hőlégfúvó pisztoly.

- **Digitális hőmérséklet beállítás joystick-kal 80 – 650 °C között**
- **A hőmérséklet 10 °C-os lépésekben jelenik meg az LCD kijelzőn**
- **2 fokozatú 150 – 500 l/perces légmennyiség szabályozás.**

HG 2320 EKF hőlégfúvó készlet műanyag kofferben, tartalma:

- **Pisztoly alakú hőlégfúvó fokozatmentes levegőmennyiség szabályozással, négy tárolt programmal, digitális hőmérséklet és maradék hő kijelzéssel, LOC funkció, egykezes használat.**
- **9 mm-es szűkítő fej, 50 mm-es széles fúvófej, légterelő fej, 100 darabos zsugortömlő készlet.**

Felhasználás:

Műanyagok hegesztéséhez és újraformálásához, zsugorításhoz, festék eltávolításához, forrasztáshoz, szárításhoz, felolvasztáshoz.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	HG 2320EKF
Levegő hőmérséklet	80 - 650 °C

Súly	960 g
Levegő térfogatáram	150 - 500 l/min
Kivitel	Készlet
Teljesítményfelvétel	2300 W
Csomagolás	Transportkoffer
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Heissluftbläser

Tartozék

Hőlégfúvó tartozék készlet 12 darabos Típus 075569	078329 075569
Hőmérséklet szkennelő HG Scan PRO Típus 007690	078325 007690
Hőmérséklet szkennelő HG Scan PRO Típus 007553	078325 007553
Hőmérséklet szkennelő HL Scan Típus 014919	078326 014919