

Garant**Betét forgócsúchhoz, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320627 1
GTIN	4045197774040
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.**
- **Teljesen edzett és köszörült.**
- **Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.**

Alkalmazható :

320659 sz., 3 méretű, 321265 sz. 4 méretű, 321335 sz. 3 méretű forgócsúcs.

Hozzávaló színekód: K14

Külső Ø D: 18 mm

Kisméretű csúcs Ø D₁: 8 mm

Szár Ø d: 14 mm

Hasznos hossz L₁: 35 mm

Csúcsszög: 60 fok

Csúcsszög: 30 fok

Műszaki leírás

Szár Ø d	14 mm
----------	-------

Hasznos hossz L ₁	35 mm
Csúcsszög	60 fok
Csúcsszög	30 fok
Külső Ø D	18 mm
Kisméretű csúcs Ø D ₁	8 mm
Kulcsnyílás	14 mm
Hozzávaló színekód	K14
Termék fajtája	Központosító csúcs