

Garant**Betét forgócsúchhoz, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320627 2
GTIN	4045197774057
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.**
- **Teljesen edzett és köszörült.**
- **Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.**

Alkalmazható :

320659 sz., 3 méretű, 321265 sz. 4 méretű, 321335 sz. 3 méretű forgócsúcs.

Hozzávaló színekód: K14

Külső Ø D: 16 mm

Szár Ø d: 14 mm

Hasznos hossz L₁: 21 mm

Csúcsszög: 60 fok

Kulcsnyílás: 14 mm

Műszaki leírás

Szár Ø d	14 mm
Csúcsszög	60 fok

Külső Ø D	16 mm
Hasznos hossz L ₁	21 mm
Kulcsnyílás	14 mm
Hozzávaló színekód	K14
Termék fajtája	Központosító csúcs