

Garant**Betét forgócsúchhoz, Típus: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320627 3
GTIN	4045197774064
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.**
- **Teljesen edzett és köszörült.**
- **Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.**

Alkalmazható :

320659 sz., 3 méretű, 321265 sz. 4 méretű, 321335 sz. 3 méretű forgócsúcs.

Hozzávaló színekód: K14

Külső Ø D: 25 mm

Szár Ø d: 14 mm

Hasznos hossz L₁: 31 mm

Csúcsszög: 60 fok

Kulcsnyílás: 22 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	25 mm
Hasznos hossz L ₁	31 mm

Szár Ø d	14 mm
Csúcsszög	60 fok
Kulcsnyílás	22 mm
Hozzávaló színkód	K14
Termék fajtája	Központosító csúcs