

Garant**Betét forgócsúchhoz, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320627 4
GTIN	4045197774071
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.**
- **Teljesen edzett és köszörült.**
- **Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.**

Alkalmazható :

320659 sz., 3 méretű, 321265 sz. 4 méretű, 321335 sz. 3 méretű forgócsúcs.

Hozzávaló színekód: K14

Külső Ø D: 44 mm

Kisméretű csúcs Ø D₁: 24 mm

Szár Ø d: 14 mm

Hasznos hossz L₁: 28 mm

Csúcsszög: 60 fok

Kulcsnyílás: 19 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	44 mm
-----------	-------

Kisméretű csúcs $\varnothing D_1$	24 mm
Szár $\varnothing d$	14 mm
Csúcsszög	60 fok
Hasznos hossz L_1	28 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Hozzávaló színekód	K14
Termék fajtája	Központosító csúcs