

Garant**Betét forgócsúchhoz, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320629 1
GTIN	4045197774606
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.**
- **Teljesen edzett és köszörült.**
- **Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.**

Alkalmazható :

320617 sz. 32, 40, 50/3 méretű; 320659 sz. 4 méretű; 321265 sz. 5 méretű; 321335 sz. 4 méretű forgócsúcs.

Hozzávaló színekód: K18

Külső Ø D: 22 mm

Kisméretű csúcs Ø D₁: 8 mm

Szár Ø d: 18 mm

Hasznos hossz L₁: 43 mm

Csúcsszög: 60 fok

Csúcsszög: 30 fok

Műszaki leírás

Külső Ø D	22 mm
Szár Ø d	18 mm
Hasznos hossz L ₁	43 mm
Kisméretű csúcs Ø D ₁	8 mm
Csúcsszög	60 fok
Csúcsszög	30 fok
Kulcsnyílás	19 mm
Hozzávaló színkód	K18
Termék fajtája	Központosító csúcs