

Garant**Betét forgócsúchhoz, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320631 1
GTIN	4045197774668
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.**
- **Teljesen edzett és köszörült.**
- **Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.**

Alkalmazható :

320659 sz. 5 méretű, 321335 sz. 5 méretű forgócsúcs.

Hozzávaló színekód: K24

Külső Ø D: 28 mm

Kisméretű csúcs Ø D₁: 10 mm

Szár Ø d: 24 mm

Hasznos hossz L₁: 52 mm

Csúcsszög: 60 fok

Csúcsszög: 30 fok

Műszaki leírás

Szár Ø d	24 mm
----------	-------

Csúcsszög	60 fok
Csúcsszög	30 fok
Kisméretű csúcs $\varnothing D_1$	10 mm
Külső $\varnothing D$	28 mm
Hasznos hossz L_1	52 mm
Kulcsnyílás	24 mm
Hozzávaló színekód	K24
Termék fajtája	Központosító csúcs