

**Garant****Betét forgócsúchhoz, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320631 4
GTIN	4045197774699
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.**
- **Teljesen edzett és köszörült.**
- **Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.**

**Alkalmazható :**

320659 sz. 5 méretű, 321335 sz. 5 méretű forgócsúcs.

Hozzávaló színekód: K24

Külső Ø D: 68 mm

Kisméretű csúcs Ø D<sub>1</sub>: 36 mm

Szár Ø d: 24 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 41 mm

Csúcsszög: 60 fok

Kulcsnyílás: 27 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø d	24 mm
----------	-------

Külső Ø D	68 mm
Kisméretű csúcs Ø D <sub>1</sub>	36 mm
Csúcsszög	60 fok
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	41 mm
Kulcsnyílás	27 mm
Hozzávaló színkód	K24
Termék fajtája	Központosító csúcs