

Garant**Forgócsúcs csonkakúppal, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 150/5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	323000 150/5
GTIN	4045197774781
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **A kúp elől tompa.**
- **Különösen erős felépítés túlméretezett csapágyszállal.**
- **A csapágyat speciális kenőanyaggal töltötték fel és nem igényel karbantartást.**
- **A forgócsúcs és a kúpos szár kiváló minőségű anyagból készült, teljesen edzett és finoman köszörült.**

Leírás:

A központozó csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozó csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozó csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Üreges testek, csövek stb. megmunkálásához. Különösen alkalmas nehéz forgácsolásnál, egyidejű nagy pontossági követelmények mellett.

Műszaki leírás

Maximális körfutáshiba	0,007 mm
Maximális fordulatszám	2800 min ⁻¹
Legkisebb Ø	50 mm

Morse kúp	5
Munkadarab súlyhoz D-nél	1900 kg
Munkadarab súlyhoz D1-nél	1200 kg
Kúpszög a	75 fok
Fejhossz L	112 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs