

**HOLEX****Erősített tömör acél nagy teljesítményű csavaros pillanatszorító speciális nyomólappal, Befogási tartomány: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	861320 500
GTIN	4045197775108
Árucikk kategória	82C

**Leírás****Kivitel:**

A sín és a fix kengyel nemesített és galvanikusan horganyzott húzott fényes acélból (egyedi profil) készült. A csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt, nemesített és galvanikusan horganyzott acélból készült. Kopásálló, könnyű járású trapézmenetes acélorsó. Hosszú élettartamú a szinterezett acél betétes speciális hóálló nyomólappal köszönhetően. Nemesített és barnított orsó T-forgatókarral.

30°-ig billenthető.

**Felhasználás:**

Fokozott és nehéz igénybevételhez a munkadarabok befogásakor az acélszerkezet gyártásban, lakatosüzemekben, tehergépkocsi- és gépgyártásban stb. A különleges mozgó nyomólap ferde munkadarabok befogását is megengedi. **Max. szorítóerő kb. 22000 N-ig.**

**Műszaki leírás**

Súly	6,6 kg
Csúszósín keresztmetszet	40×20 mm

Kinyúlás	175 mm
Befogási tartomány	500 mm
Termék fajtája	Szorító

---

## Tartozék

Nyomólap Típus GSV	861121 GSV
Nyomólap Típus GSP	861121 GSP