



Laprögztítő, Befogási tartomány: 55 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	861620 55
GTIN	4008158027050
Árucikk kategória	83K

Leírás

Kivitel:

Manuális vákuumszivattyú a maximális szívóerő és a legnagyobb horizontális szorítóerő érdekében. A vezetősíneknél lévő karral kiegyenlíthetőek a magasságkülönbségek. A vákuumos szívónál lévő szorítókar átfordításával vákuum jön létre és a laprögztítő automatikusan rögzül a lapon.

Felhasználás:

Sima felületű alkatrészek, mint pl. kerámia, gránit, Corian®, műanyag, lemez és üveg rögzítéséhez és pozícionálásához.

Figyelem:

A laprögztítőt a tárolás alatt lazítsa meg a gumitárcsák tartós deformációjának az elkerülése érdekében.

Vákuumos emelőt a 086200 számtól talál.

Maximális szorítóerő: 260 N

Teljes hossz: 361 mm

Műszaki leírás

Befogási tartomány	55 mm
Maximális szorítóerő	260 N
Teljes hossz	361 mm
Súly	1,55 kg
Szélesség	147 mm

Termék fajtája

Szorító