



Szögsatu, Max. befogható tartomány: 50 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	862510 50
GTIN	4027474564735
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Temperöntvény alaptest fix, tisztán megmunkált érintkezési felületekkel (befogási szög 90°).
Mozgatható szorítópfák **különböző anyag-keresztmetszetekhez**.

Felhasználás:

Munkadarabok szögprecíz befogásához hegesztésnél, ill. szerelési munkákhoz.
Súly: 1,2 kg

Műszaki leírás

Max. befogható tartomány	50 mm
Súly	1,2 kg
Termék fajtája	Szögsatu