



Szögsatu, Max. befogható tartomány: 100 mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 862510 100 |
| GTIN | 4027474564810 |
| Árucikk kategória | 83U |

Leírás

Kivitel:

Temperöntvény alaptest fix, tisztán megmunkált érintkezési felületekkel (befogási szög 90°).
Mozgatható szorítópofák **különböző anyag-keresztmetszetekhez**.

Felhasználás:

Munkadarabok szögprecíz befogásához hegesztésnél, ill. szerelési munkákhoz.

Súly: 2,8 kg

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|----------|
| Súly | 2,8 kg |
| Max. befogható tartomány | 100 mm |
| Termék fajtája | Szögsatu |