

Garant**NC nagy szorítóerejű gépsatu HiPo Clamp erőnövelővel, Típus: 125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360465 125
GTIN	4045197777904
Árucikk kategória	31F

Leírás**Kivitel:**

- Párosítási pontosság 0,02 mm.
- A beállítási méretek kompatibilisek a szokásos gyártmányokkal.
- Univerzális felépítés különböző pofarendszerekhez.
- Indukciósan edzett vezetőpálya.
- Teljesen zárt orsó (csekély tisztítási igény).
- Mindkét oldalon menetes furat a munkadarab ütköztetéséhez.
- 18M16 furattal 200 mm-es alpméretű nullponti befogórendszerhez.
- A homlokoldal kivételével minden oldal köszörült: Horizontálisan és oldalt használható.
- Szöghajtás felszerelhető.
- Teljesen tokozott és nitridált orsó.
- Menet munkadarab ütközőhöz.

Kivitel reklámszöveg:

- Párosítási pontosság 0,02 mm.
- Indukciósan edzett vezetőpálya.
- 18M16 furatok 200 mm-es raszterméretű nullponti befogórendszerhez.
- A homlokoldal kivételével minden oldal köszörült: Horizontálisan és oldalt használható.
- Teljesen tokozott és nitridált orsó.

Tartalom:

360468 és 360469 sz. lépcsős pofák, 4 szorítóköröm és kézi hajtókar.

Opcionális tartozék:

- A leggyakoribb pofagyártmányok 125-ös méretben, pl. 361400 – 361660 sz., 362390 – 362600 sz., 361295 sz., 361296 sz.
- Beállító és rögzítő készletet lásd 360530 sz.
- Munkadarab ütköző, hajtókar, 360555; 360800 sz.

- Befogócsap 360025 sz.
- Szöghajtás 360471 sz.
- Adapterlap a 361293; 361294 sz. 125 méretű Xtric pofa gyorscsereelőhöz.
- 361297; 361298 sz. 125 méretű adapterlaphoz.

Figyelem:

- Hozzávaló 125-ös alaptest hosszabbító a 360467_125 sz. alatt található az alkatrészlistában.
- A 125X méretet a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk. XPent előtétpofákkal használható.
- A hozzávaló 160-as alaptest hosszabbító a 360420 sz. 160.

Figyelem reklámszöveg:

A 125X méretet a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk. XPent előtétpofákkal használható.

Műszaki leírás

r ±0,015	118 mm
Befogási tartomány d	131 - 313 mm
Hosszanti horony l H7	20 mm
Befogási tartomány b	0 - 182 mm
Alaptest hossza a	424 mm
Alaptest szélesség B	125 mm
Horonytávolság p H7	20 mm
t	144 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	HiPo
o -0,02	40 mm
Kereszthorony n H7	20 mm
Max. szorítóerő	40 kN
s - 0,02	62 mm
Alaptest magassága c -0,02	100 mm
Teljes hossz L	512 mm
Súly	35 kg
m ± 0,02	180 mm
Pofamagasság h	39,5 mm

Kivitel	Nullponti befogórendszer
Sorozat	HiPoClamp
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Lágy alappofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362520 125
Alaptest hosszabbításhoz Típushoz 125	360467 125
Adapterpofamobil Típushoz 125	361600 125
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 12 mm	360530 12
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 14M12/90	360025 14M12/90
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 22 mm	360530 22
Szorítópofa, lágymobil Típushoz 125	361325 125
Munkadarab ütköző	360555
Adapterpofafix Típushoz 125	361620 125
Univerzális leszorító pofafix Típushoz 125	361380 125
Lépcsős előtét, bepattintós rendszerű Típushoz 125	361952 125
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M12	360025 18M12
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10/90	360025 12M10/90
Szorítópofa, lágyfix Típushoz 125	361320 125
Szorítópofa pár hosszanti- és keresztrecézéssel Pofaszélességhez 125 mm	362400 125
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 14 mm	360530 14
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 12M10	360025 12M10
Szöghajtás Típushoz 125	360471 125
Rugólapos pofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362600 125
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 16 mm	360530 16
Lépcsős pofafix Típushoz 125	361420 125
Univerzális leszorító pofamobil Típushoz 125	361390 125

Lépcsős pofamobil Típushoz 125	360468 125
Lépcsős pofamobil Típushoz 125	361400 125
Görgős leszorító pofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362460 125
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 18 mm	360530 18
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M10	360025 16M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16
Szorítópofa pár lépcsős felfekvő felülettel Pofaszélességhez 125 mm	362560 125
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 16M8	360025 16M8
Alappofamobil Típushoz 125	361500 125
Lépcsős előtét a lépcsős oldalra Típushoz 125	361972 125
Önbeálló pofamobil Típushoz 125	361660 125
Tartalék rugólap pár Pofaszélességhez 125 mm	362620 125
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10	360025 25M10
Munkadarab ütköző, 3 dimenziós Típus 125	360435 125
Prizmás pofa pár Pofaszélességhez 125 mm	362500 125
Lépcsős előtét, bepattintós rendszerű Típushoz 125	361962 125
Szorítópofa pár, sima Pofaszélességhez 125 mm	362420 125