


**Garant****Lépcsős pofa mobil, Típushoz: 125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360468 125
GTIN	4045197777928
Árucikk kategória	31F

**Leírás****Felhasználás:**

A 362390 – 362600 sz. HD pofák befogásához.

**Alapanyag:**

Edzett acél, köszörült felületek.

**Alkalmazható:**

360400; 360465; 360500; 360510; 361301 sz. nagy szorítóerejű gépsatuhoz.

**Műszaki leírás**

Magasság $h_1$	20 mm
Hossz $l_1$	40 mm
Pofamagasság $h$	39,5 mm
Pofaszélesség $b$	125 mm
Hozzávaló színekód	LC-GARANT
Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	NC8
Hozzávaló színekód	Duo

Hozzávaló színekód	HiPo
Hozzávaló színekód	LC
Hozzávaló színekód	HOLEX NC
Hozzávaló színekód	Titan
Hozzávaló színekód	Titan2/TitanSense
Pofahossz I	70 mm
Termék fajtája	Satupofák