

**Garant****eco beszúró penge megerősített, jobbos, Pengemagasság h<sub>5</sub> / beszúrási szélesség w: 26/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

**Alkalmazható:**

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319133 sz. VDI tartóval. 319140 – 319141 sz. RR vagy LR méret.

**Figyelem:**

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.

**Műszaki leírás**

Magasság h <sub>1</sub>	21,4 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	65 mm
Pengemagasság h <sub>5</sub>	26 mm
Sorozat	Eco
Teljes hossz L	97 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge