

Garant**eco beszúró penge megerősített, jobbos, Pengemagasság h₅ / beszúrási szélesség w: 26/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273864 26/3L
GTIN	4045197778239
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319133 sz. VDI tartóval. 319140 – 319141 sz. RR vagy LR méret.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.

Műszaki leírás

Maximális munkadarab Ø-höz	90 mm
Pengemagasság h ₅	26 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Magasság h ₁	21,4 mm
Sorozat	Eco
Teljes hossz L	109,5 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge