

Garant**eco beszúró penge megerősített, balos, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 26/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273865 26/3
GTIN	4045197778345
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319132 sz. VDI tartóval. 319140 – 319141 sz. RL vagy LL méret.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni. 19,5 mm beszúrási mélységtől a második él is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Műszaki leírás

Pengemagasság h ₅	26 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	65 mm
Magasság h ₁	21,4 mm
Sorozat	Eco
Teljes hossz L	97 mm

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge