

Garant**eco beszúró penge megerősített, balos, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 26/3Lmm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273865 26/3L |
| GTIN | 4045197778352 |
| Árucikk kategória | 21W |

Leírás**Kivitel:**

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319132 sz. VDI tartóval. 319140 – 319141 sz. RL vagy LL méret.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni. 19,5 mm beszúrási mélységtől a második él is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------|
| Beszúrási szélesség w | 3 mm |
| Maximális munkadarab Ø-höz | 90 mm |
| Pengemagasság h ₅ | 26 mm |
| Magasság h ₁ | 21,4 mm |
| Sorozat | Eco |
| Teljes hossz L | 109,5 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | igen |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem |
| Termék fajtája | Leszúró penge |