

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Befogási magasság L ₂	15 mm
Kés ISO kódja	A16M SVJBR/L11
Fejhossz L ₁	31,4 mm
Teljes hossz L	150 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	22 mm
Nyak szélessége L ₄	9,5 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Középtolódás L ₃	2 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500