

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	28 mm
Teljes hossz L	200 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Nyak szélessége L ₄	16,5 mm
Kés ISO kódja	A25R SVJBR/L16
Beállítási szög κ	142 fok
Fejhossz L ₁	44 mm
Lapkaméret	16 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Középtolódás L ₃	4,6 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 17

269028 17

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500