

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261125 16/11
GTIN	4045197778390
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Teljes hossz L	150 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	9,5 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Kés ISO kódja	A16M SVJBR/L11
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L <sub>1</sub>	31,4 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	2 mm
Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500