

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261125 20/11
GTIN	4045197778406
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Nyak szélessége L ₄	11 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L ₁	38 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Középtolódás L ₃	2 mm
Kés ISO kódja	A20Q SVJBR/L11
Teljes hossz L	180 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Lapkaméret	11 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500