

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A25R SVJBR/L16
Lapkaméret	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Beállítási szög $\kappa$	142 fok
Közélpeltoódás $L_3$	4,6 mm
Fejhossz $L_1$	44 mm
Nyak szélessége $L_4$	16,5 mm
Teljes hossz $L$	200 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	28 mm
Befogási magasság $L_2$	24 mm
Szár Ø $D_s$	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 17

269028 17

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil  
15IP

674252 15IP

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500