

**Nagy előtolású maró 7792VX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221900 32/3L
GTIN	2050002058484
Árucikk kategória	28R

**Leírás****Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	70 mm
Váltólapka méret	12
Hozzávaló váltólapka	XD..
Váltólapka csavar	229908 (T15; 3,1 Nm)
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	2,5 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	250 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	11 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	43 mm

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,67 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	10,3 mm
Beállítási szög $\kappa$	12 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229908
---------------	--------