



Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/4Lmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221908 40/4L
GTIN	4056544198211
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø D _c	40 mm
Ø D ₃	19 mm
Vágóélek száma Z	4
Maximális fogásmélység a _{p max}	2,5 mm
Váltólapka csavar	229919 (T15; 3,1 Nm)
Hozzávaló váltólapka	XD.. 1205

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Váltólapka méret	12
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	59 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	18,3 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,94 fok
Beállítási szög κ	12 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229919
---------------	--------