



Nagy előtolású maró 7792VX, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/7mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221908 63/7
GTIN	4056544198549
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	63 mm
Váltólapka csavar	229919 (T15; 3,1 Nm)
Hozzávaló váltólapka	XD.. 1205
Felfogó furat Ø	22 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Váltólapka méret	12
Maximális fogásmélység a _{p,max}	2,5 mm

Vágóélek száma Z	7
$\varnothing D_3$	42 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	105 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	41,3 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	0,42 fok
Beállítási szög κ	12 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229919
---------------	--------