

Garant**Kétélű ER, Csatlakozás: ER40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

A kétélű fej alaptestből és váltólapka tartóból áll.

Egyszerűen kapcsolódik az ER szorítópatronos befogóhoz az integrált kúpnak köszönhetően.

Külön állítható élek.

Felhasználás:

Meglévő furatok felfúrásához.

belső hűtés: igen

Hozzávaló váltólapka: CC..1204..

Hasznos hossz L₁: 85 mm

Orsótartomány Ø: 65,5 - 87,1 mm

Váltólapka csavar: 219864

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	219864
Hasznos hossz L ₁	85 mm
Hozzávaló váltólapka	CC..1204..
Orsótartomány Ø	65,5 - 87,1 mm
Csatlakozás	ER40
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Kétélű