

Garant**Finomállítású fej ER, Csatlakozás: ER40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

Integrált kúppal. **Egyszerűen kapcsolódik az ER szorítópatronos befogóhoz.** Fogásvételi pontosság 0,002 mm az Ø-nél.

Felhasználás:

Elsősorban a 237695 – 237698 sz. váltólapkával.

Figyelem:

A kiesztergálási ciklusnál ügyeljen az élek $\pm 20^\circ$ -os beállítására! Váltólapka tartó adapterrel (237531; 237534 sz.) a 84,9 – 105,1mm Ø tartományra bővítéshez.

Váltólapka tartó adapterrel (237532; 237534 sz.) a 104,9 – 134,1mm Ø tartományra bővítéshez.

Műszaki leírás

Csatlakozás	ER40
Hasznos hossz L ₁	85 mm
Hozzávaló váltólapka	CC..09T3
Váltólapka csavar	237606 2. méret
Orsótartomány Ø	66,9 - 87,1 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

