



Állítható süllyesztő, Weldon szár, Szár Ø D_s h₆: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	216635 16
GTIN	4045197778970
Árucikk kategória	220

Leírás

Kivitel:

Nemesített szerszámacélból készült. Mélyen gravírozott skála. Két alaközörült váltólapka él.

Felhasználás:

Sorjázáshoz és fordított sorjázáshoz, élettöréshez és süllyesztéshez.

Ferde bemaráshoz alkalmas.

0° – 90°-ra fokozatmentesen beállítható.

Figyelem:

A pontos szögérték beállításához használjon szerszámbemérő készüléket.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L ₁	37 mm
Vágóélek száma Z	1
Szár Ø D _s h ₆	16 mm
Hozzávaló váltólapka	SP.T09T3..
Váltólapka csavar készlet	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Szorítócsavar beállító elemhez	219887
Beállító elem	219885
Süllyesztési Ø D	16 mm
Teljes hossz L _{ges}	86 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög állítási tartomány	0-90 fok
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Beállító elem	219885
Rögzítőcsavar	219887
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219841