

HOLEX**Állítható süllyesztő, Weldon szár, Szár Ø D_s h₆: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216635 20
GTIN	4045197778987
Árucikk kategória	220

Leírás**Kivitel:**

Nemesített szerszámacélból készült. Mélyen gravírozott skála. Két alaközörült váltólapka él.

Felhasználás:

Sorjázáshoz és fordított sorjázáshoz, élettöréshez és süllyesztéshez.

Ferde bemaráshoz alkalmas.

0° – 90°-ra fokozatmentesen beállítható.

Figyelem:

A pontos szögérték beállításához használjon szerszámbemérő készüléket.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SP.T1204..
Kinyúlási hossz L ₁	44 mm
Vágóélek száma Z	1
Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Váltólapka csavar készlet	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Szorítócsavar beállító elemhez	219888
Beállító elem	219886
Süllyesztési Ø D	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	98 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög állítási tartomány	0-90 fok
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219848
Beállító elem	219886
Rögzítőcsavar	219888