

HOLEX**Marófej hosszabbító Rövid, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301105 40
GTIN	4045197778468
Árucikk kategória	32B

Leírás**Kivitel:**

Felfogócsap, furat és felfekvő felületek a vállon köszörülve.

Felhasználás:

Marófej befogók rugalmas meghosszabbításához. Kedvező árú változat a drága egyedi gyártásokhoz képest. 3 lehetséges felhasználási lehetőség: rövid (45 mm) vagy hosszú (70 mm) hosszabbító ill. maximum két rövid hosszabbító (2x45 mm) kombinációja.

Tartalom:

Inkluzív hozzávaló marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Tartalék csavar 301107 sz.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	45 mm
Külső Ø D	89 mm
Tüske Ø d ₁	40 mm
A	27 mm
Szabvány	DIN 6357

Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Termék fajtája	Extensionrod

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 16 mm	301107 16
Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 32 mm	301107 32
Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 40 mm	301107 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
Rögzítőcsavar 2 × 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 22 mm	301109 22
Rögzítőcsavar 2 × 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 27 mm	301109 27
Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 22 mm	301107 22
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 60 mm	309840 60
Rögzítőcsavar 2 × 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 32 mm	301109 32
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 13 mm	309840 13
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40
Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 27 mm	301107 27
Rögzítőcsavar 2 × 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 40 mm	301109 40
Biztosító csavar hosszabbítóhoz L túskehosszhoz 45 mm	301111 45

Rögzítőcsavar 2 × 45 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1
16 mm

301109 16