

HOLEX**Marófej hosszabbító Hosszú, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301106 32
GTIN	4045197779304
Árucikk kategória	32B

Leírás**Kivitel:**

Felfogócsap, furat és felfekvő felületek a vállon köszörülve.

Felhasználás:

Marófej befogók rugalmas meghosszabbításához. Kedvező árú változat a drága egyedi gyártásokhoz képest. 3 lehetséges felhasználási lehetőség: rövid (45 mm) vagy hosszú (70 mm) hosszabbító ill. maximum két rövid hosszabbító (2×45 mm) kombinációja.

Tartalom:

Inkluzív hozzávaló marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	78 mm
Tüske Ø d ₁	32 mm
Teljes hossz L	70 mm
A	24 mm
Szabvány	DIN 6357
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Termék fajtája

Extensionrod

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
Rögzítőcsavar 70 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 40 mm	301108 40
Rögzítőcsavar 70 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 32 mm	301108 32
Rögzítőcsavar 70 mm hosszabbítóhoz Tüske Ø-höz D1 27 mm	301108 27
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 60 mm	309840 60
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 50 mm	309840 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 13 mm	309840 13
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
Biztosító csavar hosszabbítóhoz L túskehosszhoz 70 mm	301111 70